

EXstatic 312 hygienische Prozessanschlüsse




- » entwickelt nach hygienischen Kriterien
- » Oberflächen $Ra < 0,78$ oder $Ra < 0,37$
- » Edelstahl AISI 316L / 1.4404
- » EPDM-Dichtungen mit FDA- und USP VI-Zulassung
- » Design Prozessanschlüsse gemäß EHEDG / 3A
- » optionaler Sensor-Schutzkorb
- » einsetzbar bis 10 bar und 140 °C

Statische Armatur mit hygienischen Prozessanschlüssen für die feste Installation von Ø12mm/120mm-Sensoren an Tanks oder Rohrleitungen.

Spezifikationen

Prozessdruck:	0...10 bar
Prozesstemperatur:	-10...140 °C
Material:	1.4404 / 316L
Oberfläche:	$Ra < 0,78$ oder $Ra < 0,37$
Dichtwerkstoff:	EPDM / FDA / USP VI oder FPM (Viton)
Material Kabelschutz:	PA6.6 GF30
Zertifikate:	Material, Oberfläche, Dichtwerkstoff
Ausführung:	mit Schutzkorb / ohne Schutzkorb
Sensoren:	120 mm Ø12 PG13,5
Prozessanschlüsse:	Varivent N, Neumo BioControl D50

Abmessungen




EXstatic 312 hygienische Prozessanschlüsse



Prozessanschluss Varivent N mit Schutzkorb



EXstatic - Einbausituation von innen



Prozessanschluss NEUMO BioControl D50 ohne Schutzkorb

Ordercode

Code	Material (mediumberührt)	Lieferzeit
0408	Edelstahl 1.4404 / 316L Ra0,78	2 Wochen
0404	Edelstahl 1.4404 / 316L Ra0,37	4 Wochen

Code	Dichtungswerkstoff (mediumberührt)	Lieferzeit
EPD	EPDM (FDA/USP VI)	2 Wochen
FPM	FPM (Viton)	2 Wochen

Code	Sensor Typ	Lieferzeit
120	120mm PG 13,5 Ø12mm	2 Wochen

Code	Prozessanschluss	Lieferzeit
VARN	Varivent N DN40-125	2 Wochen
BCT5	NEUMO BioControl D50	2 Wochen

Code	Eintauchlänge	Lieferzeit
040	40mm unter dem Prozessanschluss	2 Wochen

Code	Schutzkorb	Lieferzeit
0	ohne	2 Wochen
1	mit Schutzkorb	2 Wochen